


Garant**Stalowe przymiary liniowe, nierdzewne, długość: 150mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 461770 150 |
| GTIN | 4045197949035 |
| Klasa artykułu | 41H |

Opis**Wykonanie:**

Z **nierdzewnej** taśmy ze stali sprężynowej. Bardzo precyzyjna i wyraźna podziałka o gładkiej powierzchni. Wysoka dokładność i dobry kontrast ułatwiają odczyt skali. Krawędź górna z podziałką 1/2 mm. Krawędź dolna z podziałką 1 mm.

Opis techniczny

| | |
|---------------------|-----------------------|
| szerokość przekroju | 13 mm |
| grubość przekroju | 0,5 mm |
| Kalibracja | F8 |
| długość | 150 mm |
| norma | EG I |
| materiał | Stal szlachetna, INOX |
| Rodzaj produktu | Linijka |

Usługi

| | |
|--|------------|
| Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500 mm | 026200 500 |
|--|------------|