

**Garant****DNMG 150408, Gatunek: HB7010-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	250672 HB7010-1
GTIN	4045197948991
Klasa artykułu	21G

## Opis

DNMG 150408 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

## Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów	SS
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
promień naroża	0,8 mm

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 500 m/min
Gatunek	HB7010-1
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia