


**Garant****Stalowe przymiary liniowe, nierdzewne, długość: 100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	461770 100
GTIN	4045197949004
Klasa artykułu	41H

**Opis****Wykonanie:**

Z **nierdzewnej** taśmy ze stali sprężynowej. Bardzo precyzyjna i wyraźna podziałka o gładkiej powierzchni. Wysoka dokładność i dobry kontrast ułatwiają odczyt skali. Krawędź górna z podziałką ½ mm. Krawędź dolna z podziałką 1 mm.

**Opis techniczny**

szerokość przekroju	13 mm
grubość przekroju	0,5 mm
Kalibracja	F8
długość	100 mm
norma	EG I
materiał	Stal szlachetna, INOX
Rodzaj produktu	Linijka

**Usługi**

Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500 mm	026200 500
--	------------