


Garant**DNMG 150408, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250672 HB7035-1
GTIN	4045197949028
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150408 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Gatunek	HB7035-1
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągly
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,

Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	SS
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia