

Garant**DNMG 150412, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250769 HB7020
GTIN	4045197949158
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150412 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,

promień naroża	1,2 mm
Gatunek	HB7020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Łamacz wiórów	SM
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150412
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia