

Garant**DNMG 150408, Gatunek: HB7035-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250768 HB7035-1
GTIN	4045197949134
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150408 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły

Łamacz wiórów	SM
Gatunek	HB7035-1
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia