

Garant**DNMG 150408, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250768 HB7010-1
GTIN	4045197949110
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150408 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7010-1

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Łamacz wiórów	SM
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia