



## Poziomnica z metalu lekkiego z magnesem, korpusu lampy: 600 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 467025 600    |
| GTIN             | 4045197949318 |
| Klasa artykułu   | 41H           |

### Opis

#### Wykonanie:

#### Z silnymi magnesami trwałymi.

Grubościenny, eloksalowany profil aluminiowy o bardzo dużej sztywności. Powierzchnia pomiarowa płaska i pryzmatyczna umożliwia perfekcyjne ustawienie na płaszczyznach, rurach i krawędziach. Libelka pozioma bez krawędzi, z lupą, eliminuje zniekształcenia widoku pęcherzyka libelki.

granica błędu w pozycji normalnej: 0,5 mm/m

granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym: 0,75 mm/m

### Opis techniczny

|  |  |
|--|--|
| granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym | 0,75 mm/m                              |
| liczba libelek pionowych                           | 1                                      |
| długość  | 600 mm                                 |
| granica błędu w pozycji normalnej                  | 0,5 mm/m                               |
| liczba libelek poziomych                           | 1                                      |
| magnes   | Magnes trwały                          |
| wykonanie powierzchni pomiarowej                   | pryzmatyczna<br>powierzchnia pomiarowa |
| Materiał obudowy                                   | Aluminium                              |

