

**Poziomnica z metalu lekkiego z magnesem, korpusu lampy: 800 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	467025 800
GTIN	4045197949325
Klasa artykułu	41H

Opis**Wykonanie:****Z silnymi magnesami trwałymi.**

Grubościenny, eloksalowany profil aluminiowy o bardzo dużej sztywności. Powierzchnia pomiarowa płaska i pryzmatyczna umożliwia perfekcyjne ustawienie na płaszczyznach, rurach i krawędziach. Libelka pozioma bez krawędzi, z lupą, eliminuje zniekształcenia widoku pęcherzyka libelki.

granica błędu w pozycji normalnej: 0,5 mm/m

granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym: 0,75 mm/m

Opis techniczny

liczba libelek poziomych	1
granica błędu w pozycji normalnej	0,5 mm/m
liczba libelek pionowych	1
granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym	0,75 mm/m
długość	800 mm
magnes	Magnes trwały
wykonanie powierzchni pomiarowej	pryzmatyczna powierzchnia pomiarowa
Materiał obudowy	Aluminium

