

**Pozycjonujące sworznie mocujące, Ød1×długość l1: 20X25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370105 20X25
GTIN	4045197949400
Klasa artykułu	31E

**Opis****Wykonanie:****Zalety:**

- dzięki wstępemu napięciu sprężyny zapobiega się przeciążeniu wewnętrznego układu mechanicznego i tym samym zużyciu
- tłumią drgania
- samohamowne, nie występuje luzowanie pod wpływem drgań
- duża dokładność powtórzeń  $\pm 0,03$  mm
- niska konstrukcja
- łatwa obsługa.

**Zastosowanie:**

Do szybkiego mocowania, ustalania, przesuwania, wymiany i zabezpieczenia obrabianych przedmiotów, płyt, przyrządów itp.

**Materiał:**

Stal do ulepszenia cieplnego, czerniona

rozwartość klucza 1: 38 mm

rozwartość klucza 2: 6 mm

długość l<sub>2</sub>: 13,6 mm

długość l<sub>3</sub>: 10 mm

siła mocowania: 6 kN

do płyt mocujących  $\pm 0,05$ : 20 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza 2	6 mm
długość $l_2$	13,6 mm
siła mocowania	6 kN
długość $l_3$	10 mm
rozwartość klucza 1	38 mm
do płyt mocujących $\pm 0,05$	20 mm