

**Pozycjonujące sworznie mocujące, Ød1×długość l1: 16X25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370105 16X25
GTIN	4045197943781
Klasa artykułu	31E

Opis**Wykonanie:****Zalety:**

- dzięki wstępnemu napięciu sprężyny zapobiega się przeciążeniu wewnętrznego układu mechanicznego i tym samym zużyciu
- tłumią drgania
- samohamowne, nie występuje luzowanie pod wpływem drgań
- duża dokładność powtórzeń $\pm 0,03$ mm
- niska konstrukcja
- łatwa obsługa.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania, ustalania, przesuwania, wymiany i zabezpieczenia obrabianych przedmiotów, płyt, przyrządów itp.

Materiał:

Stal do ulepszenia cieplnego, czerniona

rozwartość klucza 1: 30 mm

rozwartość klucza 2: 6 mm

długość l₂: 13,6 mm

długość l₃: 10 mm

siła mocowania: 5 kN

do płyt mocujących $\pm 0,05$: 20 mm

Opis techniczny

siła mocowania	5 kN
długość l_2	13,6 mm
długość l_3	10 mm
rozwartość klucza 2	6 mm
rozwartość klucza 1	30 mm
do płyt mocujących $\pm 0,05$	20 mm