

**Wkrętaki nasadowe z uchwytem, długie, rozwartość klucza: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622201 10
GTIN	4045197949905
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt wielokomponentowy, ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, chromowany.

Norma:

Lange Ausführung nach **DIN 3125**.

długość całkowita: 232 mm

długość grotu: 125 mm

Opis techniczny

długość grotu	125 mm
długość całkowita	232 mm
rozwartość klucza	10 mm
norma	DIN 3125
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych z uchwytem długie liczba wkrętałów 15	622211 15
	622211 9

Zestaw kluczy nasadowych z uchwytem długie liczba
wkrętałów 9

Zestaw kluczy nasadowych z uchwytem krótkie liczba
wkrętałów 9

622311 9