

HALDER**Nakrętki sześciokątne z podkładką stożkową, wielkość gwintu: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375384 M10
GTIN	4030618235644
Klasa artykułu	37K

Opis**Materiał:**

Stal do ulepszania cieplnego, czerniona, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Nakrętki sześciokątne o zwiększonej powierzchni przylegania dostarczane na zamówienie.

długość całkowita: 17,5 mm

rozwartość klucza SW: 16 mm

Ø d₂: 21 mm

Opis techniczny

długość całkowita	17,5 mm
rozwartość klucza SW	16 mm
Ø d ₂	21 mm
Rodzaj produktu	Nakrętka

