

**Wkrętaki nasadowe z uchwytem, giętkich, rozwartość klucza: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622401 10
GTIN	4045197950154
Klasa artykułu	62C

**Opis****Wykonanie:**

**Uchwyt wielokomponentowy**, ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, chromowany. Z giętkim uchwytem, tylko prawoskrętnym do maks. 5 Nm. Długość ostrza 150 mm, za wyjątkiem rozm. 10 o długości 175 mm  
długość całkowita: 289 mm  
długość grotu: 175 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	10 mm
długość całkowita	289 mm
długość grotu	175 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

**Akcesoria**

Zestaw kluczy nasadowych z uchwytem giętkich liczba wkrętaków 6	622411 6
---	----------