

HOLEX®**Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym, dł. grotu 230 mm, rozwartość klucza: 6 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	622731 6
GTIN	4045197950284
Klasa artykułu	62C

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką Santoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, Powierzchnia chromowana.

odporny na uderzenia uchwyt z tworzywa. Grot ze specjalnej stali wanadowej, powierzchnia niklowana.

długość całkowita: 262 mm

długość grotu: 230 mm

Opis techniczny

długość całkowita	262 mm
długość grotu	230 mm
rozwartość klucza	6 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny