

**Garant****Suwmiarka cyfrowa IP54 z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412680 300
GTIN	4045197949363
Klasa artykułu	41A

**Opis****Wykonanie:**

Suwmiarka cyfrowa IP54 z wyjściem danych. **Łatwo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm.** Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 20 minutach system przełącza się automatycznie w tryb oszczędności i aktywuje się znowu po przesunięciu suwaka. Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają przy tym zachowane. Z funkcją Preset ustawienia wstępnego wymiaru. **Ergonomiczna obudowa z przyjemnymi w dotyku elementami z powłoką Haptoprene.** Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane. bez głębokościomierza.

**Zalety:**

- **Ergonomiczna obudowa z przyjemnymi w dotyku elementami z powłoką Haptoprene.**
- **Długi czas działania baterii.**
- **Duży, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm.**
- **Nowe, nowoczesne wzornictwo.**

**Funkcja:**

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

**Wyp. dodatkowe:**

Przewód do transmisji danych nr 498948, interfejs klawiatury nr 498963

**Część zamienna:**

Oslona portu wyjścia danych nr 412237 wielk.D, uchwyt na baterie nr 412237 wielk.B.

**Opis techniczny**

długość szczęk	64 mm
----------------	-------

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Kalibracja	A1
norma	ISO 13385
Liczba dołączonych baterii	1
odczyt	0,0005 cal
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
odczyt	0,01 mm
stopień ochrony IP	IP 54
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	021000 300
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	021010 300

## Akcesoria

Przewody przyłączeniowe Typ R2	498948 R2
Przewody przyłączeniowe Typ USB2	498948 USB2
Pojemnik z tworzywa sztucznego Typ MS300	412470 MS300

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Interfejs klawiatury USB Typ G2	498963 G2
Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412236
Pokrywa do suwmiarki Typ B	412237 B
Pokrywa do suwmiarki Typ D	412237 D