

HALDER**Nakrętki sześciokątne z podkładką stożkową, wielkość gwintu: M12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375384 M12
GTIN	4030618235651
Klasa artykułu	37K

Opis**Materiał:**

Stal do ulepszania cieplnego, czerniona, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Nakrętki sześciokątne o zwiększonej powierzchni przylegania dostarczane na zamówienie.

długość całkowita: 21,5 mm

rozwartość klucza SW: 18 mm

Ø d₂: 24 mm

Opis techniczny

Ø d ₂	24 mm
rozwartość klucza SW	18 mm
długość całkowita	21,5 mm
Rodzaj produktu	Nakrętka

