

**Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym, dł. grotu 230 mm, rozwartość klucza: 7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622731 7
GTIN	4045197950291
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, Powierzchnia chromowana.

odporny na uderzenia uchwyt z tworzywa. Grot ze specjalnej stali wanadowej, powierzchnia niklowana.

Opis techniczny

długość grotu	230 mm
długość całkowita	262 mm
rozwartość klucza	7 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe