

Garant**Suwmiarka cyfrowa IP54 z okrągłym głębokościomierzem i z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412682 150
GTIN	4045197949370
Klasa artykułu	41A

Opis**Wykonanie:**

Suwmiarka cyfrowa IP54 z wyjściem danych. **Łatwo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm.** Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 20 minutach system przełącza się automatycznie w tryb oszczędności i aktywuje się znowu po przesunięciu suwaka. Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają przy tym zachowane. Z funkcją Preset ustawienia wstępnego wymiaru. **Ergonomiczna obudowa z przyjemnymi w dotyku elementami z powłoką Haptoprene.** Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane.

Zalety:

- **Ergonomiczna obudowa z przyjemnymi w dotyku elementami z powłoką Haptoprene.**
- **Długi czas działania baterii.**
- **Duży, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm.**
- **Nowe, nowoczesne wzornictwo.**

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, interfejs klawiatury nr 498963

Część zamienna:

Osłona portu wyjścia danych nr 412237 wielk.D, uchwyt na baterie nr 412237 wielk.B.

Opis techniczny

odczyt	0,0005 cal
norma	ISO 13385
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
wymiar głębokości	Ø 1,6
przełączalny odczyt	mm / cale
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Kalibracja	A1
długość szczęk	40 mm
odczyt	0,01 mm
stopień ochrony IP	IP 54
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,02 mm
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
--	------------

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
---	------------

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Przewody przyłączeniowe Typ USB2	498948 USB2
Przewody przyłączeniowe Typ R2	498948 R2
Interfejs klawiaturyUSB Typ G2	498963 G2
Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412236
Pokrywa do suwmiarki Typ D	412237 D
Pokrywa do suwmiarki Typ B	412237 B