

HALDER**Nakrętki sześciokątne z podkładką stożkową, wielkość gwintu: M16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375384 M16
GTIN	4030618235668
Klasa artykułu	37K

Opis**Materiał:**

Stal do ulepszania cieplnego, czerniona, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Nakrętki sześciokątne o zwiększonej powierzchni przylegania dostarczane na zamówienie.

długość całkowita: 28 mm

rozwartość klucza SW: 24 mm

Ø d₂: 30 mm

Opis techniczny

długość całkowita	28 mm
Ø d ₂	30 mm
rozwartość klucza SW	24 mm
Rodzaj produktu	Nakrętka

