

HOLEX®**Wkrętaki nasadowe z uchwytem, giętkich, rozwartość klucza: 5,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622401 5,5
GTIN	4045197950116
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt wielokomponentowy, ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, chromowany.

Z giętym uchwytem, tylko prawoskrętnym do maks. 5 Nm. Długość ostrza 150 mm, za wyjątkiem rozm. 10 o długości 175 mm

długość całkowita: 231 mm

długość grotu: 150 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	5,5 mm
długość całkowita	231 mm
długość grotu	150 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych z uchwytem giętkich liczba wkrętaków 6	622411 6
---	----------