

**Wkrętaki nasadowe z uchwytem, długie, rozwartość klucza: 14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622201 14
GTIN	4045197949943
Klasa artykułu	62C

**Opis****Wykonanie:**

**Uchwyt wielokomponentowy**, ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, chromowany.

**Norma:**

Lange Ausführung nach **DIN 3125**.

**wskazówka:**

Wkrętaki nasadowe HOLEX dostępne w naszym eShop również w wersjach calowych (nr 622202).

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	14 mm
długość całkowita	245 mm
długość grotu	125 mm
norma	DIN 3125
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe