

**HOLEX®****Wkrętaki nasadowe z uchwytem, krótkie, rozwartość klucza: 5,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622301 5,5
GTIN	4045197950024
Klasa artykułu	62C

**Opis****Wykonanie:**

**Uchwyt wielokomponentowy**, ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, chromowany.

Wersja krótka z ostrzem o długości 65 mm

długość całkowita: 152 mm

długość grotu: 65 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	152 mm
długość grotu	65 mm
rozwartość klucza	5,5 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny