

HOLEX®**Wkrętaki nasadowe z uchwytem, długie, rozwartość klucza: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622201 7
GTIN	4045197949875
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt wielokomponentowy, ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, chromowany.

Norma:

Lange Ausführung nach **DIN 3125**.

długość całkowita: 232 mm

długość grotu: 125 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	7 mm
długość całkowita	232 mm
długość grotu	125 mm
norma	DIN 3125
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych z uchwytem długie liczba wkrętaków 9	622211 9
	622311 9

Zestaw kluczy nasadowych z uchwytem krótkie liczba
wkretaków 9

Zestaw kluczy nasadowych z uchwytem długie liczba
wkretaków 15

622211 15