



Nakrętki sześciokątne z podkładką stożkową, wielkość gwintu: M24



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375384 M24
GTIN	4030618235682
Klasa artykułu	37K

Opis

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego, czerniona, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Nakrętki sześciokątne o zwiększonej powierzchni przylegania dostarczane na zamówienie.

Opis techniczny

długość całkowita	42,5 mm
Ø d ₂	44 mm
rozwartość klucza SW	36 mm
Rodzaj produktu	Nakrętka