

Garant**Suwmiarka cyfrowa IP67, z okrągłym głębokościomierzem i wyjściem danych, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412692 150
GTIN	4045197949714
Klasa artykułu	41A

Opis**Wykonanie:**

Suwmiarka cyfrowa IP67 w wyjściu danych. **Czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm.** Bardzo długi czas działania dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 20 minutach system automatycznie przełącza się w tryb oszczędnościowy, a aktywowany jest przez zwykłe poruszenie suwmiarki. Zachowane zostają wartość pomiarowa i zero.

Obudowa z 2 rodzajów materiału z **miłą w dotyku powierzchnią z powłoką Haptoprene.** Suwmiarka odporna na wodę, chłodziwo, olej i pył - również z przewodem do transmisji danych. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane. Z przyciskiem Preset (wstępne nastawianie dowolnej wartości).

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, interfejs klawiatury nr 498963.

Część zamienna:

Osłona portu wyjścia danych nr 412237 wielk. D, uchwyt na baterie nr 412237 wielk. B.

Opis techniczny

Liczba dołączonych baterii	1
przełączalny odczyt	mm / cale

odczyt	0,01 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
długość szczęk	40 mm
Kalibracja	A1
odczyt	0,0005 cal
wymiar głębokości	Ø 1,6
norma	ISO 13385
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,02 mm
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

Akcesoria

Interfejs klawiatury USB Typ G2	498963 G2
Śruba do uchwyty do głębokościomierzy	412236
Pokrywa do suwmiarki Typ D	412237 D

Pokrywa do suwmiarki Typ B

412237 B

Typ SPRING

412240 SPRING