


**HOLEX****Zestawy wkrętek nasadowych z uchwytem poprzecznym, dł. grotu 125 mm, liczba wkrętek: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622716 3
GTIN	4045197950277
Klasa artykułu	62C

**Opis****Wykonanie:**

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką Santoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, Powierzchnia chromowana.

odporny na uderzenia uchwyt z tworzywa. Grot ze specjalnej stali wanadowej, powierzchnia niklowana.

**Zawartość:**

po 1 szt. nr 622711: wielk. 8; 10; 13

**Opis techniczny**

liczba wkrętek	3
długość grotu	125 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

## Akcesoria

Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym, dł.  
grotu 125 mm rozwartość klucza 8 mm

622711 8

Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym, dł.  
grotu 125 mm rozwartość klucza 13 mm

622711 13

Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym, dł.  
grotu 125 mm rozwartość klucza 10 mm

622711 10