



Przedłużka gwintownika z uchwytem szybkomocującym, Typ: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	338460 5
GTIN	4045197953124
Klasa artykułu	31M

Opis

Wykonanie:

- wersja długa
- moment obrotowy przenoszony przez czworokąt
- przedni koniec przedłużki jest wyposażony wuchwyty szybkowymienny
- tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu może być ona mocowana również w wkładkach szybkowymiennych dla gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER dla gwintowników, z czworokątem.

Zalety:

- szybka i powtarzalna wymiana gwintowników za pomocą szybkowymiennej złączki
- możliwość prawie dowolnego łączenia przedłużeń dzięki identycznej średnicy D_3 lub zabierakowi czworokątnemu K_2 .

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintów wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

Pasuje do :

Uchwyt przedłużki do gwintowników nr 338462 lub 338464 albo do stosowanych systemów tulejek zaciskowych.

dla nominalnej \varnothing gwintu d_1 DIN 371: M 7

dla nominalnej \varnothing gwintu d_1 DIN 374/376: M 9 – M 10

dla \varnothing chwytu gwintu d_2 : 7 mm

Przedłużka $\varnothing D_3$: 12 mm

\varnothing przedłużki D_4 : 16 mm

przedłużka L_2 : 45 mm

Opis techniczny

dla \varnothing chwytu gwintu d_2	7 mm
\varnothing przedłużki D_4	16 mm
dla nominalnej \varnothing gwintu d_1 DIN 371	M 7
przedłużka K_2	9 mm
przedłużka L_3	145 mm
dla nominalnej \varnothing gwintu d_1 DIN 374/376	M 9 – M 10
Przedłużka $\varnothing D_3$	12 mm
przedłużka L_2	45 mm