

**Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, bez powłoki, Ø DC h8: 7,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	113005 7,5
GTIN	4045197952448
Klasa artykułu	12B

**Opis****Wykonanie:**

Stabilne wiertła do wszystkich standardowych zastosowań. Poprawione nawiercanie dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Grubość rdzenia i wznios normalne. Szlifowany profil. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 22,75 mm

Długość rowków wiórowych  $L_c$ : 34 mm

długość całkowita L: 74 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 7,5 mm

posuw f w stali < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/obr,

**Opis techniczny**

norma	DIN 1897
Liczba ostrzy Z	2
Długość rowków wiórowych $L_c$	34 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$	22,75 mm
posuw f w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/obr,
Ø nom. $D_c$	7,5 mm
długość całkowita L	74 mm

Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h8
$\varnothing$ chwytu $D_s$	7,5 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
Seria	HOLEX CleverDrill
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

## Akcesoria

Zestaw wiertel krótkich HOLEX Clever Drill HSS nr 113005,  
typu N z kasetą Typ 1-10

113510 1-10