



Dociski szybko mocujące poziome regulowane, Typ: 70



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376400 70
GTIN	4045197953322
Klasa artykułu	31M

Opis

Wykonanie:

Z poziomą stopką. Całkowicie ocynkowane i pasywowane, z nitami pełnymi. Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów materiału. Zabezpieczenie przed zgubieniem dla śrub dociskowych. Kompletnie, z ocynkowaną śrubą dociskową.

Zalety:

Funkcja płynnego wyrównywania różnych wysokości obrabianych detali. Stałe, wysokie siły mocowania.

siła mocowania: 3000 N

automatyczna kompensacja wysokości S: 35 mm

maksymalna wysokość mocowania: 60 mm

śruba dociskowa: M8×55 mm

Opis techniczny

siła mocowania	3000 N
maksymalna wysokość mocowania	60 mm
śruba dociskowa	M8×55 mm
automatyczna kompensacja wysokości S	35 mm

