



Dociski szybko mocujące poziome regulowane, Typ: 20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376400 20
GTIN	4045197953308
Klasa artykułu	31M

Opis

Wykonanie:

Z poziomą stopką. Całkowicie ocynkowane i pasywowane, z nitami pełnymi. Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów materiału. Zabezpieczenie przed zgubieniem dla śrub dociskowych. Kompletnie, z ocynkowaną śrubą dociskową.

Zalety:

Funkcja płynnego wyrównywania różnych wysokości obrabianych detali. Stałe, wysokie siły mocowania.

siła mocowania: 2000 N

automatyczna kompensacja wysokości S: 20 mm

maksymalna wysokość mocowania: 35 mm

śruba dociskowa: M6×40 mm

Opis techniczny

śruba dociskowa	M6×40 mm
maksymalna wysokość mocowania	35 mm
siła mocowania	2000 N
automatyczna kompensacja wysokości S	20 mm

