

**Dociski szybko mocujące poziome regulowane, Typ: 50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	376400 50
GTIN	4045197953315
Klasa artykułu	31M

Opis**Wykonanie:**

Z poziomą stopką. Całkowicie ocynkowane i pasywowane, z nitami pełnymi. Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów materiału. Zabezpieczenie przed zgubieniem dla śrub dociskowych. Kompletne, z ocynkowaną śrubą dociskową.

Zalety:

Funkcja płynnego wyrównywania różnych wysokości obrabianych detali. Stałe, wysokie siły mocowania.

siła mocowania: 3000 N

automatyczna kompensacja wysokości S: 35 mm

maksymalna wysokość mocowania: 40 mm

śruba dociskowa: M8×39 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość mocowania	40 mm
siła mocowania	3000 N
śruba dociskowa	M8×39 mm
automatyczna kompensacja wysokości S	35 mm

