



Dociski czołowe regulowane, Typ: 25



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376410 25
GTIN	4045197953346
Klasa artykułu	31M

Opis

Wykonanie:

Z poziomą stopką. Całkowicie ocynkowane i pasywowane, z nitami pełnymi. Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów materiału. Zabezpieczenie przed zgubieniem dla śrub dociskowych. Kompletne, z ocynkowaną śrubą dociskową.

Zalety:

Funkcja płynnego wyrównywania różnych wysokości obrabianych detali. Stałe, wysokie siły mocowania.

siła mocowania: 3000 N

automatyczna kompensacja wysokości S: 13 mm

maksymalna wysokość mocowania: 35 mm

śruba dociskowa: M8×38 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość mocowania	35 mm
siła mocowania	3000 N
śruba dociskowa	M8×38 mm
automatyczna kompensacja wysokości S	13 mm

