



Dociski czołowe regulowane, Typ: 15



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 376410 15 |
| GTIN | 4045197953339 |
| Klasa artykułu | 31M |

Opis

Wykonanie:

Z poziomą stopką. Całkowicie ocynkowane i pasywowane, z nitami pełnymi. Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów materiału. Zabezpieczenie przed zgubieniem dla śrub dociskowych. Kompletne, z ocynkowaną śrubą dociskową.

Zalety:

Funkcja płynnego wyrównywania różnych wysokości obrabianych detali. Stałe, wysokie siły mocowania.

siła mocowania: 2000 N

automatyczna kompensacja wysokości S: 8 mm

maksymalna wysokość mocowania: 25 mm

śruba dociskowa: M6×29 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|----------|
| maksymalna wysokość mocowania | 25 mm |
| śruba dociskowa | M6×29 mm |
| siła mocowania | 2000 N |
| automatyczna kompensacja wysokości S | 8 mm |

