

Garant**Nóż uniwersalny z rękojeścią z 2-komponentowym uchwytem i 3 ostrzami, 9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	844920
GTIN	4045197673008
Klasa artykułu	81B

Opis**Wykonanie:**

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.

Smukła i ergonomiczna rękojeść z **2-komponentowym uchwytem** zarówno do ciężkiej pracy, jak i do precyzyjnego cięcia. Przyczepna powłoka **Haptoprene** z rdzeniem ze szczególnie ciągliwego polipropylenu o dużej udarności. Bezpieczna praca, ponieważ zagrożenie wyślizgnięciem jest zminimalizowane nawet przy mokrych lub zaolejonych dłoniach. Ostrze blokuje się automatycznie. Z 3 odłamywanymi, 13-członowymi ostrzami (nr 844910 rozm. 10), **o szerokości 9 mm.**

długość noża bez ostrza: 145 mm

długość grotu: 80 mm

szerokość grotu: 9 mm

grubość grotu: 0,4 mm

liczba odłamywanych odcinków ostrzy: 13

Opis techniczny

grubość grotu	0,4 mm
szerokość grotu	9 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy	13
długość noża bez ostrza	145 mm
długość grotu	80 mm
Rodzaj produktu	Nóż introligatorski

Akcesoria

Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm, kaw. wierzchołkowy 30° „experience” Liczba 10	844916 10
Przykładnica do przycinania długość 600 mm	845360 600
Pojemnik mały	845135
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „multisharp” Liczba 10	844917 10
Pojemnik	845130
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „multisharp” Liczba	844917
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „longlife” Liczba 10	844915 10
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm, kaw. wierzchołkowy 30° „multisharp” Liczba 10	844918 10
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „experience” Liczba	844910
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „longlife” Liczba	844915
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „experience” Liczba 10	844910 10