

**Tajima****Nóż uniwersalny, bezpieczny, 9 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 845022        |
| GTIN             | 6928058366012 |
| Klasa artykułu   | 83M           |

**Opis****Wykonanie:**

Unikatowy **noż bezpieczny**, bez znaku GS, z komfortowym uchwytem, 2-komponentowym i solidnym korpusem z ciśnieniowego odlewu cynkowego. Precyzyjna, nierdzewna prowadnica ostrza.

**Zalety:**

Łączy cechy 2 typów noży: noża bezpiecznego **oraz** noża zwykłego

- **suwak zatrzaśnięty: wysokiej jakości zwykły noż**
- **przy suwaku przesuniętym do przodu jest to wysokiej jakości noż bezpieczny, tzn. zwolnienie suwaka powoduje szybkie cofnięcie się ostrza do obudowy ze stali stopowej.**

**Nóż o różnorodnym zastosowaniu!**

długość noża bez ostrza: 165 mm

długość grotu: 80 mm

szerokość grotu: 9 mm

grubość grotu: 0,4 mm

liczba odłamywanych odcinków ostrzy: 13

**Opis techniczny**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| długość grotu                       | 80 mm          |
| długość noża bez ostrza             | 165 mm         |
| liczba odłamywanych odcinków ostrzy | 13             |
| grubość grotu                       | 0,4 mm         |
| szerokość grotu                     | 9 mm           |
| Rodzaj produktu                     | Nóż bezpieczny |

## Akcesoria

|  |            |
|--|------------|
| Ostrza odłamywane, zestaw 50 szt., 18 mm „longlife” Liczba 50                          | 845019 50  |
| Ostrza odłamywane, zestaw 50 szt., 18 mm „multisharp” Liczba 50                        | 845023 50  |
| Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „longlife” Liczba 10                           | 844915 10  |
| Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm, kaw. wierzchołkowy 30° „experience” Liczba 10 | 844916 10  |
| Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „longlife” Liczba 10                          | 845015 10  |
| Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „longlife” Liczba                              | 844915     |
| Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „multisharp” Liczba 10                         | 844917 10  |
| Ostrza odłamywane, zestaw 50 szt., 18 mm „experience” Liczba 50                        | 845018 50  |
| Pojemnik   | 845130     |
| Ostrza, zestaw 10 szt., 18 mm, bez miejsc zamierzonego przełomu „experience” Liczba 10 | 845016 10  |
| Pojemnik mały  | 845135     |
| Bimetalowe ostrza odłamywane, 8 sztuk, 18 mm Liczba 8                                  | 845017 8   |
| Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „longlife” ze szlifem falistym Liczba 10      | 845012 10  |
| Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „experience” Liczba 10                        | 845010 10  |
| Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm, kaw. wierzchołkowy 30° „multisharp” Liczba 10 | 844918 10  |
| Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „experience” Liczba 10                         | 844910 10  |
| Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „multisharp” Liczba 10                        | 845021 10  |
| Przykładnica do przycinania długość 600 mm   | 845360 600 |

