

Tajima**Nóż uniwersalny z mechanizmem ustalającym i 3 ostrzami, 9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	844955
GTIN	4975364110695
Klasa artykułu	83M

Opis**Wykonanie:**

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.

Rękojeść z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, z 3 odłamywanymi, 13-członowymi ostrzami (nr 844910 rozm. 10), **o szerokości 9 mm**. Z mechanizmem ustalającym w przesuwce.

długość noża bez ostrza: 130 mm

długość grotu: 80 mm

szerokość grotu: 9 mm

grubość grotu: 0,4 mm

liczba odłamywanych odcinków ostrzy: 13

Opis techniczny

liczba odłamywanych odcinków ostrzy	13
grubość grotu	0,4 mm
długość grotu	80 mm
długość noża bez ostrza	130 mm
szerokość grotu	9 mm
Rodzaj produktu	Nóż introligatorski

Akcesoria

Pojemnik	845130
----------	--------

Przykładnica do przycinania długość 600 mm	845360 600
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „longlife” Liczba 10	844915 10
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm, kaw. wierzchołkowy 30° „experience” Liczba 10	844916 10
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „experience” Liczba 10	844910 10
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „multisharp” Liczba 10	844917 10
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm, kaw. wierzchołkowy 30° „multisharp” Liczba 10	844918 10
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „longlife” Liczba	844915
Pojemnik mały	845135