

**Precyzyjny uchwyt (bez ostrza) ze stali nierdzewnej, Typ:****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	845320
GTIN	2050001707215
Klasa artykułu	86E

Opis**Wykonanie:**

Sprawdzony, bezpieczny system ryglowania, zapewniający mocne osadzenie ostrzy w uchwycie. Filigranowy uchwyt ze stali nierdzewnej do precyzyjnych prac.

Zastosowanie:

Precyzyjne i bezpieczne cięcie, usuwanie zadziorów i skrobanie metali, tworzyw sztucznych, folii, skóry, włókien szklanych itp.

Wyp. dodatkowe:

Zestaw ostrzy skalpeli nr 845330
długość całkowita: 160 mm

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
Rodzaj produktu	Uchwyt

Akcesoria

Przykładnica do przycinania długość 600 mm	845360 600
Przykładnica do przycinania długość 1000 mm	845360 1000
Nasadka ochronna dla nr 845320/5325	845335
Zestaw ostrzy skalpeli, 12 elem. Typ 11	845330 11
Zestaw ostrzy skalpeli, 12 elem. Typ 24	845330 24

Zestaw ostrzy skalpeli,12 elem. Typ 20	845330 20
Przykładnica do przycinania długość 300 mm	845360 300
Pojemnik	845130
Zestaw ostrzy skalpeli,12 elem. Typ 18	845330 18