

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap do otworów nieprzelotowych, do gwintów metrycznych: M3-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	146735 M3-12
GTIN	4045197953261
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

Po otwarciu kasety narzędzia są łatwo dostępne, samoczynnie ustawiają się w pozycji pionowej. złożone z gwintowników maszynowych M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

**Zawartość:**

po 1 gwintowniku maszynowym M3 – M12, nr 135960

Kąt linii śrubowej: 40 stopni

**Opis techniczny**

Seria	Master Tap
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
norma	DIN 371
norma	DIN 376
Kąt linii śrubowej	40 stopni

pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik

## Akcesoria

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSS-E-PM kształt C 6HX DIN 376 M M4	135962 M4
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, kształt C M M4,5	135960 M4,5
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSS-E-PM kształt C 6HX DIN 376 M M5	135962 M5
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, kształt C M M10	135960 M10
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, kształt C M M6	135960 M6
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, kształt C M M3	135960 M3
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, kształt C M M4	135960 M4
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, kształt C M M8	135960 M8
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, kształt C M M7	135960 M7
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSS-E-PM kształt C 6HX DIN 376 M M8	135962 M8
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSS-E-PM kształt C 6HX DIN 376 M M3	135962 M3
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSS-E-PM kształt C 6HX DIN 376 M M6	135962 M6
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSS-E-PM kształt C 6HX DIN 376 M M10	135962 M10
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, kształt C M M12	135960 M12

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM,  
kształt C M M5

135960 M5

Pusta kasetka Typ 5

146960 5