

**Wrzeciono, typ: TR14I****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	361119 TR14I
GTIN	4045197953377
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

Wrzeciono trapezowe zapewnia optymalne przenoszenie sił. Imadło 5-osiowe ma budowę modułową. Głównymi częściami są moduły mocujące nr 361105–361110, szyny podstawowe nr 361115, wrzeciona nr 361119, przedłużki wrzecion nr 361120 i szczęki nasadzone nr 361123–361136.

Zastosowanie:

TR14 i TR16 **do mocowania zewnętrznego**, TR14I i TR16I **do mocowania wewnętrznego**.

Pasuje do :

modułów mocujących nr 361105-361110.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki wrzeciona nr 361120, klucz dynamometryczny nr 656050 120.

Ø zewn. D: 34 mm

SW₁: 8

SW₂: 27

długość L: 201,1 mm

Pasujące do kodu barwnego: Xpent0

Opis techniczny

SW ₁	8
SW ₂	27
długość L	201,1 mm
Pasujące do kodu barwnego	Xpent0

Ø zewn. D	34 mm
Seria	Xpent