



Wrzeciono, typ: TR16I



Dane zamówienia

Numer katalogowy	361119 TR16I
GTIN	4045197953384
Klasa artykułu	310

Opis

Wykonanie:

Wrzeciono trapezowe zapewnia optymalne przenoszenie sił. Imadło 5-osiowe ma budowę modułową. Głównymi częściami są moduły mocujące nr 361105–361110, szyny podstawowe nr 361115, wrzeciona nr 361119, przedłużki wrzecion nr 361120 i szczęki nasadzone nr 361123–361136.

Zastosowanie:

TR14 i TR16 **do mocowania zewnętrznego**, TR14I i TR16I **do mocowania wewnętrznego**.

Pasuje do :

modułów mocujących nr 361105-361110.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki wrzeciona nr 361120, klucz dynamometryczny nr 656050 120.

Ø zewn. D: 40 mm

SW₁: 10

SW₂: 30

długość L: 229,6 mm

Pasujące do kodu barwnego: Xpent1-2

Opis techniczny

Ø zewn. D	40 mm
Pasujące do kodu barwnego	Xpent1-2
SW ₁	10
SW ₂	30

długość L	229,6 mm
Seria	Xpent