

**Szczęka nasadzana Gripp jednoczęściowa, dla typu: 100/32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	361123 100/32
GTIN	4045197953391
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

Stopień mocowania o wysokości 5 mm i 3 mm powierzchni przyłożenia.

Zastosowanie:

Idealna do trudnych prac frezarskich.

Pasuje do :

zestawów imadeł 5-osiowych 361100 i modułów mocujących nr 361110.

w dostawie::

Wraz ze śrubami mocującymi.

wskazówka:

Typ GS ze stopniem przyczepnym i gładkim stopniem mocowania

szerokość szczęk b: 100 mm

wysokość szczęk h: 40 mm

wysokość h_1 : 5 mm

wysokość h_2 : 5 mm

długość szczęk l: 60 mm

długość l_1 : 3 mm

Opis techniczny

długość l_1	3 mm
wysokość h_1	5 mm
wysokość szczęk h	40 mm

Pasujące do kodu barwnego	Xpent0
długość szczęk l	60 mm
szerokość szczęk b	100 mm
wysokość h ₂	5 mm
długość l ₂	3 mm