

Garant

Wysokowydajne głowice frezarskie do płaszczyzn GARANT Softcut® 45°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/3mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213555 32/3
GTIN	4045197953414
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Duża liczba ostrzy zapewnia najwyższą wydajność; dodatkowo ustawienie to łagodne skrawanie i mały pobór mocy. Bardzo spokojna praca dzięki indywidualnej geometrii narzędzia.

wskazówka:

Stosować wkrętki dynamometryczne GARANT TQ nr **211750 3,0** z grotem nr **674252 15IP**.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytko skrawająca	SE.T1305
pasująca wymienna płytko skrawająca	XEEW1305
Ø otworu uchwytu	16 mm
śruby mocujące	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø ostrzy D _c	32 mm
maksymalna Ø zewn. D _{maks.}	44 mm

długość całkowita L_{ges}	40 mm
Liczba ostrzy Z	3
Seria	Softcut®
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	45 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice do planowania

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP