

Garant

Wysokowydajne głowice frezarskie do płaszczyzn GARANT Softcut® 45°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 100/8mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213555 100/8
GTIN	4045197953636
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Duża liczba ostrzy zapewnia najwyższą wydajność; dodatkowo ustawienie to łagodne skrawanie i mały pobór mocy. Bardzo spokojna praca dzięki indywidualnej geometrii narzędzia.

wskazówka:

Stosować wkrętki dynamometryczne GARANT TQ nr **211750 3,0** z grotem nr **674252 15IP**.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytko skrawająca	XEEW1305
pasująca wymienna płytko skrawająca	SE.T1305
śruby mocujące	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø ostrzy D _c	100 mm
długość całkowita L _{ges}	50 mm
maksymalna Ø zewn. D _{maks.}	112,2 mm

Ø otworu uchwyty	32 mm
Liczba ostrzy Z	8
Seria	Softcut®
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	45 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice do planowania

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0