

**Głowica wytaczaków, lewy, system / wielkość płytki: DM/16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272085 DM/16
GTIN	4251414902862
Klasa artykułu	29D

**Opis****Wykonanie:**

Wymienne głowice skrawające do **imaków z amortyzacją drgań**

**Zastosowanie:**

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu  $\leq 14 \times D$ .

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

pasuje do płytek o rozmiarze L: 16 mm

odpowiedni korpus: 264910 - 264922

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 48 mm

przesunięcie osi: 25 mm

długość całkowita: 35 mm

płytko podporowa: 272670

**Opis techniczny**

przesunięcie osi	25 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	48 mm
odpowiedni korpus	264910 - 264922

System	DM
płytki podporowa	272670
wkręt płytki podporowej	259613
wielk. płytki	16 mm
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	279924
długość całkowita	35 mm
Seria	Głowice skrawające
pasuje do płytek o rozmiarze L	16 mm
rodzaj zastosowania	lewy
chłodzenie wewnętrzne	tak