

**Oprawki do tulejek zaciskowych ER, HSK-A 63 A = 160, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	305439 16
GTIN	4045197953766
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

- **wszystkie uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!)**
- **Obróbka powierzchni czynnych**
- **HSK.**

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

w dostawie::

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucz mocujący ER nr 309680 lub 613300.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	160 mm
Ø zewn. D	28 mm
do tulejek zaciskowych ER	16
zakres mocowania	0,5 - 10 mm
adapter	HSK-A 63 A = 160

Karta danych

Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-6
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/305439-16>