

**HOLEX****Oprawki do tulejek zaciskowych ER, HSK-A 100 A = 160, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	305517 32
GTIN	4045197954329
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

- **wszystkie uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!)**
- **Obróbka powierzchni czynnych**
- **HSK.**

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

**w dostawie::**

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucz mocujący ER nr 309680 lub 613300.

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	50 mm
wymiar A długości wysięgu	160 mm
zakres mocowania	2 - 20 mm
do tulejek zaciskowych ER	32

adapter	HSK-A 100 A = 160
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-6
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

## Akcesoria

Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 32	309680 32
--	-----------