



Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 100 A = 100, \varnothing trzpienia d1: 27mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	306687 27
GTIN	4045197954350
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

- \varnothing mocowania 40 z 4 gwintowanymi otworami do mocowania głowic frezowych zgodnie z DIN 2079.
 - Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
 - Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
 - Powierzchnie mocujące HSK obrobione.
- z kanałami doprowadzającymi chłodziwo.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

Opis techniczny

\varnothing zewn. D	60 mm
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	21 mm
wymiar A długości wysięgu	100 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	27

Karta danych

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
Ø mocowania D ₁	27 mm
adapter	HSK-A 100 A = 100
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich