

Garant**Uniwersalny zestaw narzędzi XXL 70 szt., Liczba części: 70****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

685500 70

GTIN

Klasa artykułu

66H

Opis**Wykonanie:**

Walizka systemowa z tworzywa sztucznego L-BOXX® i tworzywa ABS odpornego na uderzenia i chronionego przed bryzgającą wodą. Solidny mechanizm klikowy umożliwia proste i szybkie łączenie lub odłączanie walizki oraz transport wielu walizek systemowych z tworzywa sztucznego w pakiecie do 40 kg. Możliwość obciążenia pokrywy do 100 kg, ładowność do 25 kg.

Funkcja:

IPX4: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków, jednakowoż brak ochrony przed ciałami obcymi lub dotknięciem.

w dostawie::

nasadki 12-kątne: po 1 szt. nr 642129 rozm. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

nasadki 6-kątne: Po 1 szt. nr 643229, rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Przetyczka: 1 szt. nr 641329 wielk. 295

przedłużka: po 1 szt. nr 641029, rozm. 75; 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641629 rozm. 1/2

Grzechotki: 1 szt. nr 640025 rozm. 1/2

Miary zwijane: 1 szt. nr 462201, wielk. 2,5

Klucze oczkowo-płaskie: po 1 szt. nr 613600, wielk. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Kombinerki: 1 szt. nr 700940, wielk. 160
 Szczypce płaskie, półokrągłe: 1 szt. nr 713040, wielk. 200
 Szczypce tnące, boczne: 1 szt. nr 724840, wielk. 160
 Wkrętaki płaskie: po 1 szt. nr 660030, wielk. 2; 3,5; 5,5; 6,5
 Wkrętak z główką Phillips: po 1 szt. nr 667690, wielk. 1; 2
 Zestaw kluczy trzpieniowych 6-kątnych z końcówką sferyczną: 1 szt. nr 627132, rozm. 9
 Nóż: 1 szt. nr 845020
 Pokrywa: 1 szt. nr 693352
 Przechowywane w: L-BOXX® nr 693330, wielk. 238

wskazówka:**Dostawa obejmuje komplet narzędzi.****Opis techniczny**

masa	11 kg
stopień ochrony IP	IP X4
liczba części	70
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Rodzaj produktu	Zestawy narzędzi

Akcesoria

Wkrętaki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene wielkość gniazda krzyżowego 2	667690 2
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 5,5 mm	660030 5,5
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641029 255
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 15 mm	613500 15
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643229 14
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 14 mm	642129 14
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 10 mm	613600 10
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm	641029 75
	660030 2

Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym
Haptoprene szerokość ostrza b 2 mm

Szczypce płasko-okrągłe, proste, chromowane, z nasadkami długość całkowita 200 mm	713040 200
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 34 mm	642129 34
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 9 mm	613600 9
Kombinerki chromowane z 2-komponentowymi nasadkami długość całkowita 160 mm	700940 160
Nakładka na pokrywę, pojedyncza	693352
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm	642129 15
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 3,5 mm	660030 3,5
Wkrętaki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene wielkość gniazda krzyżowego 1	667690 1
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643229 10
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642129 13
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 21 mm	613600 21
Miary zwijane z wziernikiem długość linki 2,5 m	462201 2,5
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 17 mm	613600 17
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm	642129 30
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643229 8
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641029 130
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 4 mm	643229 4
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 18 mm	613600 18
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 6 mm	613600 6
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 19 mm	613600 19
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2	640025 1/2
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641629 1/2
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 7 mm	643229 7
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642129 18

Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 15 mm	613600 15
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 5 mm	643229 5
Walizka systemowa z tworzywa L-BOXX® pusta Typ 238	693330 238
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642129 22
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642129 16
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 12 mm	613600 12
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 20 mm	613600 20
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643229 12
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642129 24
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642129 19
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 13 mm	613600 13
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 16 mm	613600 16
Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami długość całkowita 160 mm	724840 160
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643229 6
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 11 mm	642129 11
Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych, długich, z kulką przytrzymującą chromowane Liczba wkrętaków 9	627132 9
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 12 mm	642129 12
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 11 mm	613600 11
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 32 mm	642129 32
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 8 mm	642129 8
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 27 mm	642129 27
Nóż uniwersalny z rękojeścią z 2-komponentowym uchwytemi 3 ostrzami, 18 mm	845020
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 7 mm	613600 7
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641329 295
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642129 21
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 6,5 mm	660030 6,5
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 22 mm	613600 22

Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642129 17
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 14 mm	613600 14
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 16 mm	613500 16
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 24 mm	613600 24
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 5,5 mm	613600 5,5
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 8 mm	613600 8
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642129 10