

Garant**Oprawki, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251112 16/12
GTIN	4045197954442
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Dźwigienka	259015 2
długość główki L ₁	26 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
kod ISO uchwytu	PSSNR/L 1616H12
śrubado dźwigni	259018 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	SN.. 1204..
Wielkość chwytu	16 mm
wielk. płytki	12 mm
płytki podporowa	259031 20
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
długość całkowita L	100 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500